


Garant**CNMG 09T308, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250052 HB7140-2
GTIN	4067263290575
Trieda položky	21G

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Lamač triesok	VS
Rezný materiál	HM
Typ	HB7140-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 09T308
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Počet výmien/rezných hrán	4

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie