

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251009 32/16
GTIN	4045197654656
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava pružín	259044 3
Veľkosť doštičiek	16 mm
Dĺžka hlavy L ₁	32 mm
Čeľusť	259038 17
Skrutka pre čeľusť	259021 3
vhodná otočná rezná platnička	KNUX 1604.. R/L
Funkčná šírka L ₄	40 mm
Pružina	259046 3
Držiak ISO-kód	CKJNR/L 3232P16
Podložka	259031 6
Veľkosť stopky	32 mm
Celková dĺžka L	170 mm
Séria	QuickTurn
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie

Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Skrutka na úpinku Typ 3	259021 3
Upínacia príložka Typ 17	259038 17
Súprava pružín10-dielne Typ 3	259044 3
Podložka Typ 6	259031 6
Pružina Typ 3	259046 3
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 4	674242 4
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600