

**Garant****CNMG 120412, Typ: HB7140-2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250160 HB7140-2
GTIN	4067263314936
Trieda položky	21G

## Technický opis

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120412
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Tolerancia	M
Lamač triesok	VM
Typ	HB7140-2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie

Uhlový Polomer	1,2 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie