


Garant**CNMG 120408, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250060 HB7140-2
GTIN	4067263290599
Trieda položky	21G

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	4
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Hlavné použitie	M
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Lamač triesok	VS
Typ	HB7140-2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie