

Garant**CNMG 09T308, Typ: HB7140-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250152 HB7140-2
GTIN	4067263314905
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HB7140-2
Lamač triesok	VM
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Počet výmien/rezných hrán	4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 09T308
Hlavné použitie	M

Tolerancia	M
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie