

Garant**CNMG 120408, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250158 HB7140-2
GTIN	4067263314929
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Typ	HB7140-2
Hlavné použitie	M
Tolerancia	M
Rezný materiál	HM

Lamač triesok	VM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie