

**Garant****CNMG 120408, Typ: HB7140-2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250322 HB7140-2
GTIN	4067263314974
Trieda položky	21G

## Technický opis

Lamač triesok	VG
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Hlavné použitie	M
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 170 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	1,5 - 6 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Uhlový Polomer	0,8 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Podmienka rezu	silne prerušovaný
Typ	HB7140-2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie