

**DNMG 150612, Typ: CA4515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250798 CA4515
GTIN	4960664600656
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	1,2 mm
Hlavné použitie	K
Posuv f	0,05 - 0,7 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Lamač triesok	STD
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	110 - 360 m/min
Typ	CA4515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150612
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie