

Garant**DNMG 110408, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250654 HB7140-2
GTIN	4067263315049
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	silne prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Typ	HB7140-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110408
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	VS
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Hlavné použitie	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie