

Garant**Sústružnícky držiak QuickTurn, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/08****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251907 25/08
GTIN	4045197558299
Trieda položky	21U

Popis**Výhoda:**

Výmena otočnej reznej platničky bez použitia nástroja. **Uvoľnite aretáciu stlačením tlačidla – vymeňte reznú hranu – stlačte upínaciu svorku.**

Jednoducho a pohodlne skráťte neproduktívny čas.

Konštantná upínacia sila, vysoká presnosť výmeny, bez potreby údržby.

Technický opis

Čelusť	259038 10
Skrutka pre podložku	259025 4
vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0804..
Podložka	259031 42
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Veľkosť doštičiek	8 mm
Veľkosť stopky	25 mm
Dĺžka hlavy L ₁	32 mm
Držiak ISO-kód	DWLNRL 2525M08
Celková dĺžka L	150 mm
Séria	QuickTurn

Druh použitia	ľavé
Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Upínacia príložka Typ 10	259038 10
Skrutka pre podložku Typ 4	259025 4
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 42	259031 42
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500