

Garant**VNMG 160408, Typ: HB7140-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251734 HB7140-2
GTIN	4067263315339
Trieda položky	21G

Technický opis

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	VS
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160408
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Posuv f	0,05 - 0,4 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie

Hlavné použitie	M
Typ	HB7140-2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie