

Garant**TNMG 160408, Typ: HB7140-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251544 HB7140-2
GTIN	4067263315315
Trieda položky	21G

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Typ	HB7140-2
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	VM
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160408
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hlavné použitie	M
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min

Podmienka rezu	silne prerušovaný
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie