

**Garant****WNMG 080412, Typ: HB7140-2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252210 HB7140-2
GTIN	4067263315452
Trieda položky	21G

## Popis

## Technický opis

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 170 m/min
Posuv $f$	0,25 - 0,6 mm/ot,
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hĺbka rezu $a_p$	1,5 - 6 mm
Uhlový Polomer	1,2 mm
Rezný materiál	HM
Typ	HB7140-2
Lamač triesok	VG
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080412
Počet výmien/rezných hrán	6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie

Podmienka rezu	silne prerušovaný
Hlavné použitie	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie