

**Vrták KOMET KUB Centron® Powerline, Ø DC: 36mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236651 36
GTIN	4047109227095
Trieda položky	24L

Popis**Prevedenie:**

Vítací hrot vedie prístroj presne v osi vrtania, a tak zaručuje priamosť a najvyššiu spoľahlivosť procesu, stabilitu vrtov do hĺbky 9×D.

Možnosť navrtávania na rovných, priamych plochách bez vodiaceho otvoru.

Vítacia korunka bez vodiacich vložiek a ich nastavenia.

Použitie:

Na rotačné a stacionárne, vertikálne aj horizontálne použitie na všetky materiály.

So strediacim hrotom č. 236659.

S otočnými reznými platničkami č. 236520 – 236576.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 15IP2 (2,8 Nm)
Počet rezných hrán Z	2
Veľkosť centrovacieho hrotu	70
Základné teleso Veľkosť	33
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 110508
Skrutka pre základné teleso	239653 15IP

Séria	KUB Centron®
Menovitý-Ø D	36
Použite vrtáka	Vrtanie sľepých otvorov
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienečne strediace vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediace vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 2,8	211750 2,8
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 15IP	239652 15IP
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 15IP	239653 15IP
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP