

Garant**WNMG 080412, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252072 HB7140-2
GTIN	4067263315445
Trieda položky	21G

Popis

Technický opis

Lamač triesok	VM
Hlavné použitie	M
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Uhlový Polomer	1,2 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	6
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Typ	HB7140-2
Rezný materiál	HM
Tolerancia	M

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080412
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie