

Garant**CC.T 060202, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260140 HB7140-2
GTIN	4067263315537
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Uhlový Polomer	0,2 mm
Tolerancia	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060202
Hlavné použitie	M
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Typ	HB7140-2
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Podmienka rezu	silne prerušovaný
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	VM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie