

Garant**DC.T 11T302, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260458 HB7140-2
GTIN	4067263315698
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	M
Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Lamač triesok	VM
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Rezný materiál	HM
Tolerancia	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT11T302
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Podmienka rezu	silne prerušovaný

Typ	HB7140-2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie