

Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/16mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251008 25/16
GTIN	4045197650672
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava pružín	259044 3
Dĺžka hlavy L ₁	32 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
Veľkosť stopky	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	KNUX 1604.. R/L
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Skrutka pre čelusť	259021 3
Podložka	259031 4
Čelusť	259038 16
Pružina	259046 3
Držiak ISO-kód	CKJNR/L 2525M16
Celková dĺžka L	150 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava pružín 10-dielne Typ 3	259044 3
Čepel' 8 mm, s magnetom so 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Pružina Typ 3	259046 3
Podložka Typ 4	259031 4
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 4	674242 4
Skrutka na úpinku Typ 3	259021 3
Upínacia príložka Typ 16	259038 16
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600