


Garant**SCMT 120404, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260748 HB7140-2
GTIN	4067263315841
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HB7140-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 120404
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	4
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VS
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Rezný materiál	HM

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie