


**Garant****SCMT 09T304, Typ: HB7140-2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260742 HB7140-2
GTIN	4067263315827
Trieda položky	21G

## Technický opis

Lamač triesok	VS
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Typ	HB7140-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 09T304
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Hlavné použitie	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie