

Garant

Ocelová vyvrtávacia tyč A.. MWLNR 95°, pre otočné rezné platničky WN.., pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/08mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251936 25/08
GTIN	4045197651419
Trieda položky	21T

Technický opis

Kolík	259049 3
Podložka	259031 41
Upínacia príložka	259038 12
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	32 mm
Odsadenie stredu L_3	17 mm
vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0804..
Veľkosť doštičiek	8 mm
Držiak ISO-kód	A25R MWLNR/L08
Súprava skrutiek	259023 3
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L_2	24 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD

Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek 10-dielne Typ 3	259023 3
Podložka Typ 41	259031 41
Upínacia príložka Typ 12	259038 12
Kolík Typ 3	259049 3
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15