

**Vrták KOMET KUB Centron® Powerline, Ø DC: 29mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236651 29
GTIN	4047109227026
Trieda položky	24L

Popis**Prevedenie:**

Vítací hrot vedie prístroj presne v osi vrtania, a tak zaručuje priamost a najvyššiu spoľahlivosť procesu, stabilitu vrtov do hĺbky 9×D.

Možnosť navrtávania na rovných, priamych plochách bez vodiaceho otvoru.

Vítacia korunka bez vodiacich vložiek a ich nastavenia.

Použitie:

Na rotačné a stacionárne, vertikálne aj horizontálne použitie na všetky materiály.

So strediacim hrotom č. 236659.

S otočnými reznými platničkami č. 236520 – 236576.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 07T308
Veľkosť centrovacieho hrotu	60
Základné teleso Veľkosť	26
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Skrutka pre základné teleso	239653 8IP9

Séria	KUB Centron®
Menovitý-Ø D	29
Použite vrtáka	Vrtanie slepých otvorov
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienečne strediacie vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediacie vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 8IP9	239653 8IP9
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,3	211750 1,3
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 8IP1	239652 8IP1