

Garant**SCMT 09T308, Typ: HB7140-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260763 HB7140-2
GTIN	4067263314875
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	silne prerušovaný
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Lamač triesok	VM
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	4
Typ	HB7140-2
Tolerancia	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 09T308
Uhlový Polomer	0,8 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie