

Garant**TCMT 16T308, Typ: HB7140-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260958 HB7140-2
GTIN	4067263329640
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Typ	HB7140-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 16T308
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Počet výmien/rezných hrán	3

Lamač triesok

VS

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie