

Garant**TCMT 110204, Typ: HB7140-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260952 HB7140-2
GTIN	4067263329619
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	HB7140-2
Počet výmien/rezných hrán	3
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 110204
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Hlavné použitie	M
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Podmienka rezu	silne prerušovaný

Lamač triesok

VS

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie