

Garant**VBMT 160408, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261154 HB7140-2
GTIN	4067263329831
Trieda položky	21G

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	2
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT160408
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VS

Rezný materiál	HM
Typ	HB7140-2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie