

**Vrták KOMET KUB Centron® Powerline, Ø DC: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236651 20
GTIN	4047109226937
Trieda položky	24L

**Popis****Prevedenie:**

Vítací hrot vedie prístroj presne v osi vrtania, a tak zaručuje priamost' a najvyššiu spoľahlivosť procesu, stabilitu vrtov do hĺbky 9xD.

Možnosť navrtávania na rovných, priamych plochách bez vodiaceho otvoru.

Vítacia korunka bez vodiacich vložiek a ich nastavenia.

**Použitie:**

Na rotačné a stacionárne, vertikálne aj horizontálne použitie na všetky materiály.

So strediacim hrotom č. 236659.

S otočnými reznými platničkami č. 236520 – 236576.

**Upozornenie:**

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

**Technický opis**

Základné teleso Veľkosť	20
Veľkosť centrovacieho hrotu	10
Skrutka pre základné teleso	239653 8IP8
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 060306
Počet rezných hrán Z	2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 6IP2 (1,0 Nm)

Séria	KUB Centron®
Menovitý-Ø D	20
Použite vrtáka	Vrtanie slepých otvorov
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienečne strediace vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediace vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

## Príslušenstvo

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 6IP2	239652 6IP2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 8IP8	239653 8IP8
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,0	211750 1,0