

**Vrták KOMET KUB Centron® Powerline, Ø DC: 21mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236651 21
GTIN	4047109226944
Trieda položky	24L

Popis**Prevedenie:**

Vítací hrot vedie prístroj presne v osi vrtania, a tak zaručuje priamost' a najvyššiu spoľahlivosť procesu, stabilitu vrtov do hĺbky 9xD.

Možnosť navrtávania na rovných, priamych plochách bez vodiaceho otvoru.

Vítacia korunka bez vodiacich vložiek a ich nastavenia.

Použitie:

Na rotačné a stacionárne, vertikálne aj horizontálne použitie na všetky materiály.

So strediacim hrotom č. 236659.

S otočnými reznými platničkami č. 236520 – 236576.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Skrutka pre základné teleso	239653 8IP8
Základné teleso Veľkosť	20
Veľkosť centrovacieho hrotu	10
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 060306
Počet rezných hrán Z	2

Séria	KUB Centron®
Menovitý-Ø D	21
Použite vrtáka	Vrtanie slepých otvorov
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienečne strediacie vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediacie vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 8IP8	239653 8IP8
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,0	211750 1,0
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 6IP2	239652 6IP2