

Garant**TCMT 16T308, Typ: HB7140-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260988 HB7140-2
GTIN	4067263329688
Trieda položky	21G

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	3
Tolerancia	M
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Lamač triesok	VM
Hlavné použitie	M
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Typ	HB7140-2
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 16T308
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie