

**Garant****VBMT 110302, Typ: HB7140-2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261142 HB7140-2
GTIN	4067263329695
Trieda položky	21G

## Technický opis

Typ	HB7140-2
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	VS
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT110302
Počet výmien/rezných hrán	2
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hlavné použitie	M
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie