

**Vrták KOMET KUB Centron® Powerline, Ø DC: 31mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236651 31
GTIN	4047109227040
Trieda položky	24L

**Popis****Prevedenie:**

Vítací hrot vedie prístroj presne v osi vrtania, a tak zaručuje priamost a najvyššiu spoľahlivosť procesu, stabilitu vrtov do hĺbky 9xD.

Možnosť navrtávania na rovných, priamych plochách bez vodiaceho otvoru.

Vítacia korunka bez vodiacich vložiek a ich nastavenia.

**Použitie:**

Na rotačné a stacionárne, vertikálne aj horizontálne použitie na všetky materiály.

So strediacim hrotom č. 236659.

S otočnými reznými platničkami č. 236520 – 236576.

**Upozornenie:**

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

**Technický opis**

Základné teleso Veľkosť	26
Skrutka pre základné teleso	239653 8IP9
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 090408
Počet rezných hrán Z	2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Veľkosť centrovacieho hrotu	50

Séria	KUB Centron®
Menovitý-Ø D	31
Použite vrtáka	Vrtanie slepých otvorov
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienečne strediace vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediace vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

## Príslušenstvo

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 15IP	239652 15IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,3	211750 1,3
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 8IP9	239653 8IP9