

Garant**VBMT 160402, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261150 HB7140-2
GTIN	4067263329817
Trieda položky	21G

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT160402
Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Lamač triesok	VS
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Rezný materiál	HM

Počet výmien/rezných hrán	2
Typ	HB7140-2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie