

Garant**VC.T 110302, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261364 HB7140-2
GTIN	4067263329879
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolerancia	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Počet výmien/rezných hrán	2
Typ	HB7140-2
Lamač triesok	VS
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,2 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 110302

Hlavné použitie	M
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie