

**Vrták KOMET KUB Centron® Powerline, Ø DC: 22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236651 22
GTIN	4047109226951
Trieda položky	24L

Popis**Prevedenie:**

Vítací hrot vedie prístroj presne v osi vrtania, a tak zaručuje priamost' a najvyššiu spoľahlivosť procesu, stabilitu vrtov do hĺbky 9×D.

Možnosť navrtávania na rovných, priamych plochách bez vodiaceho otvoru.

Vítacia korunka bez vodiacich vložiek a ich nastavenia.

Použitie:

Na rotačné a stacionárne, vertikálne aj horizontálne použitie na všetky materiály.

So strediacim hrotom č. 236659.

S otočnými reznými platničkami č. 236520 – 236576.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Základné teleso Veľkosť	20
Počet rezných hrán Z	2
Veľkosť centrovacieho hrotu	20
Skrutka pre základné teleso	239653 8IP8
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 060306

Séria	KUB Centron®
Menovitý-Ø D	22
Použite vrtáka	Vrtanie slepých otvorov
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienečne strediacie vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediacie vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,0	211750 1,0
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 6IP2	239652 6IP2
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 8IP8	239653 8IP8
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP