

Garant**VB.T 110304, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261224 HB7140-2
GTIN	4067263329848
Trieda položky	21G

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 110304
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Lamač triesok	VM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HB7140-2
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	2
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Hlavné použitie	M
Tolerancia	M
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie