

**CCMT 120412, Typ: CA510**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260206 CA510
GTIN	4960664696543
Trieda položky	25E

Technický opis

Lamač triesok	GK
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	1,2 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 450 m/min
Hlavné použitie	P
Typ	CA510
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120412
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie