

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/08mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251943 25/08
GTIN	4045197656995
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Súprava pružín	259044 2
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	17 mm
vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0804..
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	32 mm
Skrutka klinku	259018 8
Veľkosť doštičiek	8 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Podložka	259031 40
Držiak ISO-kód	A25R PWLNR/L08
Klinok	259015 2
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	24 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3×D

Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Súprava pružín10-dielne Typ 2	259044 2
Podložka Typ 40	259031 40
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2
Skrutka klinku Typ 8	259018 8
Klinok Typ 2	259015 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500