

**Magnet na zdvíhanie bremien, Maximálna nosnosť (rovná): 2000kg****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085990 2000
GTIN	4045197372970
Trieda položky	08P

Popis**Prevedenie:**

Kompaktná, robustná konštrukcia s neodymovými permanentnými magnetmi. Optimálny výkon aj pri veľkých vzduchových medzerách, žiadne rozptýlené polia. Certifikovaná odtrhávacia sila (pozri **skúšobný certifikát**).

Plne zapuzdrený, kompaktný a ľahký zdvíhací magnet s bezpečnostným blokovaním. Pevná konštrukcia, plynulé zapínanie a vypínanie. Prilňavá plocha magnetu s 2 pozdĺžnymi pólmi.

Použitie:

Na bezpečnú manipuláciu a prepravu plochých a okrúhlych materiálov (č. 085990; 085980). Pre liatinové alebo ocelové diely, dosky, tyče alebo rúrky. Používa sa v skladoch, zlievarňach / oceliarnach, skladoch ocele, nástrojárnach a výrobných priestoroch.

Technický opis

Rozmer G	80 mm
Rozmer B	477 mm
maximálna nosnosť okrúhla	1000 kg
minimálna hrúbka steny materiálu rovina	15 mm

minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla	15 mm
Maximálna dĺžka rovina	3500 mm
Rozmer A	480 mm
maximálny Ø rovná	350 mm
Hmotnosť	90 kg
Rozmer F	499 mm
Rozmer E	112 mm
Rozmer C	165 mm
maximálna nosnosť rovina	2000 kg
Rozmer D	161 mm
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu	Magnet na zdvíhanie bremien