

Garant**Sústružnícky držiak QuickTurn, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251104 25/12
GTIN	4045197650764
Trieda položky	21U

Popis**Výhoda:**

Výmena otočnej reznej platničky bez použitia nástroja. **Uvoľnite aretáciu stlačením tlačidla – vymeňte reznú hranu – stlačte upínaciu svorku.**

Jednoducho a pohodlne skráťte neproduktívny čas.

Konštantná upínacia sila, vysoká presnosť výmeny, bez potreby údržby.

Technický opis

Skrutka pre podložku	259025 4
Veľkosť doštičiek	12 mm
Čeľusť	259038 8
Funkčná šírka L ₄	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	SN.. 1204..
Dĺžka hlavy L ₁	49 mm
Podložka	259031 21
Držiak ISO-kód	DSSNR/L 2525M12
Veľkosť stopky	25 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Séria	QuickTurn
Druh použitia	pravé

Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 21	259031 21
Upínacia príložka Typ 8	259038 8
Skrutka pre podložku Typ 4	259025 4