

**SNMG 120408, Typ: CA6525****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251164 CA6525
GTIN	4960664513178
Trieda položky	25E

Technický opis

Lamač triesok	MQ
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	M
Typ	CA6525
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120408
Počet výmien/rezných hrán	8

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie