

**Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, s otvorom, Ø D / počet čepielok  
Z: 100/6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221908 100/6
GTIN	4059782503250
Trieda položky	28R

**Popis****Popis:**

Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukuje radiálne sily a odvádzajú ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.

**Technický opis**

Ø polohovacieho otvoru	32 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229919 (T15; 3,1Nm)
Celková dĺžka $L_{celk}$	50 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	12
Ø rezných hrán $D_c$	100 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	2,5 mm

vhodná otočná rezná platnička	XD.. 1205
Ø D <sub>3</sub>	79 mm
Počet rezných hrán Z	6
Vnútorné chladenie	áno
Vítacie cirkulárové frézy Ø D <sub>min</sub>	179 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D <sub>max</sub>	198 mm
Dĺžka rampy L pre α <sub>max</sub>	78,3 mm
Uhol rampy α <sub>max</sub>	0,22 Stupeň
Uhol nastavenia k	12 Stupeň
Fz Helix	0,7
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229919
------------------	--------