


**WNMG 080408, Typ: SW05****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252014 SW05
GTIN	4960664629992
Trieda položky	25E

Popis**Technický opis**

Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 140 m/min
Lamač triesok	MQ
Hlavné použitie	Ti
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1 mm
Typ	SW05
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408

Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie