


**Garant****WNMG 060404, Typ: HB7020**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252062 HB7020
GTIN	4045197699602
Trieda položky	21G

## Popis

## Technický opis

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	SM
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 060404

Počet výmien/rezných hrán	6
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie