

HEDI

Mobilný LED reflektor, 230 V, Príkon: 50W



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081211 50
GTIN	4003644006106
Trieda položky	08B

Popis

Prevedenie:

Kryt z hliníkového tlakového odliatku s hliníkovým reflektorom a osvetľovacím prostriedkom. Vypínač na kryte.

SMD-LED reflektor pre mobilné použitie s robustným stojanom (okolitá ochrana).

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Technický opis

Osvetľovacie teleso	LED modul
Svetelný tok	2250 - 4000 lm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Príkon	50 W
Pripojovací kábel Dĺžka	5 m
Menovité napätie	230 V
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54

Celková šířka	300 mm
Celková výška	350 mm
Celková délka	360 mm
Atribút Názov produktu	230 V
Druh produktu	Reflektor