

Garant**Vyvrŕavacia tyč HSS, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 1012/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260332 1012/07
GTIN	4045197652911
Trieda položky	21T

Technický opis

Šírka hrdla L ₄	10 mm
Dĺžka hlavy L ₁	28 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	15,5 mm
Odsadenie stredu L ₃	9 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Držiak ISO-kód	AH1012K SDUCR/L07
Veľkosť doštičiek	7 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Výška upínania L ₂	11 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Úžitková hĺbka T	5 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS

Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500