

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260319 16/07
GTIN	4045197652737
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	19 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Držiak ISO-kód	E16R SDUCR/L07
Veľkosť doštičiek	7 mm
Odsadenie stredu L_3	11 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L_2	15,6 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500