

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260342 10/07
GTIN	4045197656032
Trieda položky	21T

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	7 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Dĺžka hlavy L ₁	40 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	13,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Držiak ISO-kód	A10K SDUCR/L07
Celková dĺžka L	125 mm
Výška upínania L ₂	9 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D _s	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500