

Garant**Sada vyvrtávacích tyčí HSS, ľavé****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260335
GTIN	4045197653062
Trieda položky	29W

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Držiak ISO-kód	AH0810H SDUCR/L07
Držiak ISO-kód	AH1012K SDUCR/L07
Držiak ISO-kód	AH1216M SDUCR/L07
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	19,5 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	15,5 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	12,5 mm
Výška upínania L_2	9 mm
Výška upínania L_2	11 mm
Výška upínania L_2	15 mm
Odsadenie stredu L_3	7 mm
Odsadenie stredu L_3	11 mm
Odsadenie stredu L_3	9 mm

Dĺžka hlavy L ₁	36 mm
Dĺžka hlavy L ₁	28 mm
Dĺžka hlavy L ₁	22 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Šírka hrdla L ₄	10 mm
Šírka hrdla L ₄	12 mm
Šírka hrdla L ₄	8 mm
Úžitková hĺbka T	5 mm
Úžitková hĺbka T	5 mm
Úžitková hĺbka T	5 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	5×D
Rezný materiál	HSS
Vnútorané chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrátavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Vyvrátavacia tyč HSS Ø stopky / veľkosť doštičky 1216/07	260333 1216/07
Vyvrátavacia tyč HSS Ø stopky / veľkosť doštičky 8/07	260333 8/07
Vyvrátavacia tyč HSS Ø stopky / veľkosť doštičky 1012/07	260333 1012/07
Vyvrátavacia tyč HSS Ø stopky / veľkosť doštičky 0810/07	260333 0810/07