

**Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, s otvorom, Ø D / počet čepielok  
Z: 52/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221908 52/3
GTIN	4059782505391
Trieda položky	28R

**Popis****Popis:**

Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukuje radiálne sily a odvádzajú ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.

**Technický opis**

Ø D <sub>3</sub>	31 mm
vhodná otočná rezná platnička	XD.. 1205
maximálna hĺbka rezu a <sub>p,max</sub>	2,5 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	12
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229919 (T15; 3,1Nm)
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	40 mm

Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Ø rezných hrán $D_c$	52 mm
Počet rezných hrán Z	3
Vnútorné chladenie	áno
Vítacie cirkulárové frézy Ø $D_{min}$	83 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø $D_{max}$	102 mm
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{max}$	30,3 mm
Uhol rampy $\alpha_{max}$	0,57 Stupeň
Uhol nastavenia k	12 Stupeň
Fz Helix	0,7
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229919
------------------	--------