



## Magnet na zdvíhanie bremien UL Plus, Maximálna nosnosť (rovná): 2000



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 085995 2000   |
| GTIN             | 2050000965555 |
| Trieda položky   | 08P           |

### Popis

#### Prevedenie:

Kompaktná, robustná konštrukcia s neodymovými permanentnými magnetmi. Optimálny výkon aj pri veľkých vzduchových medzerách, žiadne rozptýlené polia. Certifikovaná odtrhávacia sila (pozri **skúšobný certifikát**).

Lahko sa pohybujúca ovládacia rukoväť s bezpečnostnou poistkou pre spínací mechanizmus.

Predbežná kontrola zdvíhaných bremien pomocou bezpečnostnej dosky zaručuje bezpečnostný faktor 3:1.

#### Použitie:

Pre bezpečnú manipuláciu a prepravu plochých a kruhových materiálov (Č. 085990; 085992; 085995) alebo tenkých plochých materiálov (Č. 085985).

Pre liatinové alebo ocelové diely, dosky, tyče alebo rúry. Používa sa v skladoch, zlievarňach / oceliarnach, skladoch ocele, nástrojárnach a výrobných priestoroch.

### Technický opis

|   |        |
|---|--------|
| Rozmer A                                | 368 mm |
| maximálny Ø rovná                       | 600 mm |
| Rozmer C                                | 233 mm |
| minimálna hrúbka steny materiálu rovina | 70 mm  |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Maximálna dĺžka rovina                   | 2000 mm                     |
| Rozmer E                                 | 195 mm                      |
| Rozmer G                                 | 80 mm                       |
| Rozmer D                                 | 227 mm                      |
| Hmotnosť                                 | 157 kg                      |
| maximálna nosnosť rovina                 | 2000 kg                     |
| Rozmer B                                 | 477 mm                      |
| maximálna nosnosť okrúhla                | 800 kg                      |
| Rozmer F                                 | 493 mm                      |
| minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla | 100 mm                      |
| Skúšobný protokol                        | Skúšobný protokol výrobcu   |
| Druh produktu                            | Magnet na zdvíhanie bremien |